



HWX016H

**Motore carica molle 415-450V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6**

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente nominale | 0,50 A |
|-------------------|--------|

#### Condizioni di impiego

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di tensione di alimentazione               | AC          |
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 450 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 6000 V      |
| Tensione di comando AC                          | 415 - 450 V |

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Funzioni

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Con funzione auto-reset | No |
|-------------------------|----|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |