



WL1160

lumina - Tom. Schuko c/tampa e obtur, br

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 - 250 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Creme

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 47 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligação com parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com lâmpada de sinalização Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 0

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

**Textos**

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Proteção de contacto aprimorada

---

**Adequado para**

Hager lumina

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

---