




EE200



Dämmerungsschalter, 2 Kanäle, 20kLux

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	30 s
---------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
----------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Texte

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
------------	--------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	65 mm
-------	-------