Karta katalogowa
ESC263S

ESC263S

Stycznik cichy 230VAC 2NO 63A AC-7a/b

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NO

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	63 A

Pojemność

Liczba modułów	3

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C

Zastosowanie

Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Dodatkowe informacje

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa	Styczniki Humfree nie są przeznaczone do intensywnych zastosowań (zasilanie 24/7) i w takich przypadkach należy używać styczników przemysłowych.

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc

Moc rozproszona (we wkładce topikowej)	14,50 W
Maksymalna moc pobierana	5,20 VA

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

Rodzaj połączenia

Liczba styków	2

Sprzęt

Liczba styków NO	2
Liczba styków NC	0
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm^2

Funkcje

Bez szumu	Tak

Architektura

Liczba biegunów	2

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak