



FWB74N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 240PLE, 4x7Reihen, HS Abst 150mm, 1100x1050x161mm

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	22
Anzahl Reihen	22
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	240
---------------	-----

##### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	16
---------------------------------------	----

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

##### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja