



WS101

**Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V à vis 2 modules Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	22,80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP21D

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

**Textes**

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui