



SNS316

Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7044
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	75 mm
Szerokość	44 mm
Głębokość	66 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----