



EH110



IP20



Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Équipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	0.50 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	900 W
P max. avec lampes à incandescence	900 - 900 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	1
-------------------------------	---

Raccordement

Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	54 mm

Textes

Type de commutation	Contact inverseur, comme NF ou NO
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN

Courant électrique

Courant Max. pour cos phi 0,6	3 A
Courant de commutation	16 A

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
---	-------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Puissance

Pertes en puissance à pleine charge	1 W
-------------------------------------	-----

Réglages

Cycles de programmation	Cycles de programmation: 24 heures
-------------------------	------------------------------------

Éclairage

Puissance max. de lampe LED	450 W
-----------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----