



EH110



Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 VA
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	900 W
Potenza lampada ad incandescenza	900 - 900 W

Funzioni

Numero di canali funzionali	1
-----------------------------	---

Connessione

Numero di contatti	1
Sezione conduttore flessibile	1 - 4 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 4 mm ²

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	54 mm

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
Corrente di commutazione	16 A

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	50000
---	-------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata a pieno carico	1 W
----------------------------------	-----

Impostazioni

Passi di programma	Passo di programma: 24 ore
--------------------	----------------------------

Illuminazione

Potenza della lampada LED	450 W
---------------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----