



FWB51S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x1050x161 mm, 60M, QuickConnect, puna vrata

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

**Električna struja**

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

**Oprema**

Broj šina	5
Broj redova	5
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

**Kapacitet**

Broj modula	60
-------------	----

**Funkcije**

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

**Dimenzije**

Visina	800 mm
Širina	300 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	800 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

**Dimenzije**

Ugrađena širina	300 mm
-----------------	--------

**Poklopac, vrata**

Broj brava	1
------------	---

**Dimenzije**

Ugrađena dubina	161 mm
Broj jedinica širine	12

**Poklopac, vrata**

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Veza**

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

**Povezivost**

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

**Materijali**

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----