



FWB52A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, 2x5 Reihen, 800x550x161mm, o. Klemme

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	10
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	120
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	800 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	550 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----