



FWB62S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:950xB:550xT:161mm, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja