



LNH00020M6

Fusible NH000 gG 690V 20A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Courant électrique

Courant assigné nominal

20 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

2.60 W

Dimensions

Hauteur

79 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

51 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui