




EE200



**Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Spanning**

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

**Instellingen**

Vertragingstijd inschakelen 30 s

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modules 4

**Teksten**

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

**Afmetingen**

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm