




EKR0600TM1

tehalit.VE-EE Pokrywa tubus EKR06 fi215 gres/płytką 23/28mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	100 mm
Rozmiar nominalny	215 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06
---	-----

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	23 mm
---------------------------	-------

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Przykręcany

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
---------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

