



EH111A

Int.Or.Elettromecc.Giorn.- Ris.Car- 6-24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza 900 - 900 W

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 6 - 24 V

Impostazioni

Passi di programma Passo di programma: 24 ore

Illuminazione

Potenza della lampada LED 450 W