



HWX014H

Motordon för automatisk fjäderspänning 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 1 A

Spänning

Matarspänning AC

Nominell isolationsspänning U_i 450 V

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp} 6000 V

Styrspänning AC 200 - 250 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 70 °C

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Funktioner

Med automatisk återställningsfunktion Nej

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja