



294511



### Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|            |          |
|------------|----------|
| Colore     | Nero     |
| Codice RAL | 9005     |
| Materiale  | Plastica |

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Asse del diametro           | 4 mm  |
| Profondità di installazione | 24 mm |
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Profondità                  | 45 mm |

##### Architettura

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Elemento di controllo/comando | Interruttore a pulsante e rotativo |
|-------------------------------|------------------------------------|

##### Potenza

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Potenza assorbita in stand-by | 0,30 W |
|-------------------------------|--------|

##### Testo

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Condizioni di impiego | Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio |
| Tipo di montaggio     | Con graffe a espansione                                      |
| Tipo di connessione   | Con morsetto a molla                                         |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |