Fiche technique du produit
EH110



EH110

IP20

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement	
Nombre de canaux	1
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Puissance	
Puissance absorbée (en fonctionnement)	0,50 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	900 W
P max. avec lampes à incandescence	900 - 900 W
Fonctions	
Nombre de canaux de fonctions	1
Raccordement	
Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm²
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 45 °C
Capacité	
Nombre de modules	3
Dimensions	
Hauteur	90 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	54 mm
Textes	
Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
Mode d'installation	Pour un montage sur rail DIN
Courant électrique	
Courant Max. pour cos phi 0,6	3 A
Courant de commutation	16 A
Endurance	
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Puissance	
Pertes en puissance à pleine charge	1 W
Réglages	
Cycles de programmation	Cycles de programmation 24 heures
Éclairage	
Puissance de lampe LED	450 W
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui