



294411

### 1930/Gls - var rot univ (R,L,C,LED), prt

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Material	Plástico

##### Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Profundidade da montagem	24 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

##### Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	3 - 100 W
---------------------------------	-----------

##### Textos

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase, corte ou corte de fase LED de acordo com tipo de carga, auto-programação
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tensão	Teste de tensão possível sem desmantelamento
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Entrada de extensão	Com entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA) Com operação de superfície única Com entrada para unidade de extensão para ligação de reostatos rotativos universais
Operação e controlo	Sem interface Bluetooth

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim