



FWB51S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	60
---------------	----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	800 mm
Breite	300 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	800 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	300 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
---------------------------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

---

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

---

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----