



FWB53S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 800x800x161 mm, 120M, QuickConnect, puna vrata

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne               |
| Montiranje na                           | Montaža u zid/PŽ |

##### Električna struja

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|

##### Oprema

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Broj šina             | 15 |
| Broj redova           | 5  |
| Broj sekcija u širinu | 3  |
| Sa bravom             | Ne |
| Ima N klemni blok     | Da |

##### Kapacitet

|             |     |
|-------------|-----|
| Broj modula | 180 |
|-------------|-----|

##### Funkcije

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ima glavnu zaštitnu sklopku | Ne |
| Sa uvodima za provodnike    | Da |

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 800 mm |
| Širina | 800 mm |
| Dubina | 165 mm |

##### Poklopac, vrata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 2 |
| Broj brava        | 1 |

##### Dimenzije

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj jedinica širine | 36 |
|----------------------|----|

##### Poklopac, vrata

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Vrsta ručke                | Ručica sa dizajnom šarke |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne                       |

##### Veza

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj uvoda za vodiče | 12 |
|----------------------|----|

##### Povezivost

|               |            |
|---------------|------------|
| Vrsta montaže | NŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Materijali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | Željezo      |
| RAL kod   | 9010         |
| Boja      | Čista bijela |

##### Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Da |
| Ima montažnu ploču            | Ne |

##### Sigurnost

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II |
| Otpornost na udarce IK        | IK09                 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44                 |
| Vrsta zaključavanja           | Bravica<br>Bez brave |
| Ispitivanje užarenom žicom    | 750 °C               |

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS

Da