



HW1W408FS

**Interruttore non automatico aperto hw+ HW1 800A 4P fisso**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	800 A
-------------------	-------

**Architettura**

Numero di poli	4
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V

**Corrente**

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw t=1 S 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-3	55 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw t=1 S 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-3	55 kA

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si