



WH20150100A



kallysto Interrupteur S3 et poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
------------	------------

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient
---------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----