



HMS064DC

Interruptor automático caja moldeada, h3+ P160,4P4D N0-100%,63A,50kA relé TM reg.

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
Poder de corte último lcu a 400V AC (EN 60947-2)	50 kA
Poder de corte último lcu a 240V AC (EN 60947-2)	65 kA
Poder de corte de servicio lcs a 230 V AC según IEC 60947-2	65 kA
Poder de corte de servicio lcs a 400 V AC según IEC 60947-2	50 kA
Poder de corte último lcu a 660V AC (EN 60947-2)	6 kA
Poder de corte último lcu a 690V AC (EN 60947-2)	6 kA
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	87,10 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	84,50 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	81,70 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	78,90 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	76 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	73 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	69,80 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	66,50 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	63 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	59,30 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	55,40 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	51,10 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	46,50 A

##### Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Izquierda

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

##### Funciones

Unidad de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	10,50 W
--	---------

##### Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Número de maniobras mecánicas	40000

##### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm <sup>2</sup>

##### Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

##### Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

---

**Configuración**

0,63  
0,8  
1

---

**Cable**

Material de cable Cobre

---

**Compatibilidad**

Compatible con RDC AOB No  
Adecuado para perfil DIN No  
Adecuado para cuadro de distribución Sí

---

**Dimensiones**

Dimensiones 130 x 120 mm  
Altura 130 mm  
Anchura 120 mm  
Profundidad 97 mm

---

**Instalación, montaje**

Posición de montaje/conexión Frontal  
Par de apriete nominal 6 - 6 Nm  
Par de apriete nominal del terminal inferior 6 - 6 Nm  
Par de apriete nominal del terminal superior 6 - 6 Nm

---

**Protección eléctrica**

Protección instantánea (Ii): coeficiente de regulación del dial 6  
8  
10  
12

---

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí  
Conforme RoHS Sí