



FWB42S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	96
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	650 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	550 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----