



451510



**Presa TV doppia scatola passante, 10 dB Serie 1930/Glas/R. classic**

**Caratteristiche tecniche**

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Attenuazione**

Attenuazione collegamento a 2150 MHz	10,50 dB
Attenuazione collegamento a 860 MHz	7,50 dB
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz	7 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz	4 dB

**Connessione**

Tipo di connettore Presa passante

**Frequenza**

Larghezza di banda della frequenza	5 - 2400 MHz
Tecnologia a banda larga	5 - 2400 MHz

**Equipaggiamento**

Numero di uscite 2

**Materiali**

Materiale Metallo

**Serie**

Profondità	27,20 mm
Profondità di installazione	40 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Testo**

Funzione	HDTV compatibile
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Piastra di supporto/anello di supporto	Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si