



FWB43S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:650x800xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 12   |
| Anzahl Reihen                 | 4    |
| Anzahl Felder                 | 3    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 144 |
|---------------|-----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 650 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe  | 165 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 2                        |
| Anzahl der Schlösser       | 1                        |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 12 |
|---------------------------------------|----|

##### Konnektivität

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09                           |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44                           |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest                  | 750 °C                         |

|                |    |
|----------------|----|
| Nachhaltigkeit |    |
| RoHS-konform   | Ja |