



FWB42S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	96
---------------	----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	650 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	550 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiss
-------	-----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----