



SK600

Comutador inversor 1P 20A

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos	1
N.º de polos	1P

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
Corrente nominal condicional de curto-círcuito Icc com fusíveis gl-gG	8 kA

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	AC
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	53 mm
Profundidade	64 mm
Dimensões	85 x 53 mm

Equipamento

Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	0

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 10 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	0,70 W
--------------------------------	--------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

