



9450905

Apparaat-wipschakelaar "USA/CANADA", zwart, Mobil R

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	59.50 x 59.50 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Kabeloog
-----------------------	----------

Teksten

Aansluitwijze	Met platte stekeraansluiting
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	2x 1-polig uit

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja