




GE20119010

**Ecoline contactdoos penaarde 2-v, Wago, frontmontage, helderwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kleur                   | Helderwit      |
| RAL-code                | 9010           |
| Afwerking oppervlakte   | Mat            |
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld    |

**Afmetingen**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hoogte          | 50 mm  |
| Breedte         | 120 mm |
| Diepte          | 54 mm  |
| Aantal eenheden | 2      |

**Aansluiting**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Steekklem<br>Wago Winsta  |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot frontmontage |
|---------------|-----------------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |          |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

**Samenstelling**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Type steker contactdoos | Franse norm NF |
| Stekerstand gedraaid    | Ja             |
| Met klapdeksel          | Nee            |
| Met ronde aardingspen   | Nee            |
| Met signaallamp         | Nee            |

**Toebehoren**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Heeft tekstveld | Nee             |
| Uitgerust met   | 2x contactdozen |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
|---------------------------|-----|

**Teksten**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Opdruk      | Zonder opdruk                |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

Afbeeldingen | tekeningen

