



WNA100B

### cubyko - Tomada FR, branco

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 V       |
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -15 - 30 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

##### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 71 mm    |
| Largura                                          | 71 mm    |
| Profundidade                                     | 22,80 mm |
| Número de unidades                               | 1        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 0 mm     |

##### Ligações

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha | Girar parafuso de fixação |
|------------------------|---------------------------|

##### Instalação / montagem

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Montagem | Encastrar<br>Saliente |
|----------|-----------------------|

##### Conectividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de ligações | Ligação por encaixe   |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |

##### Equipamento

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | Pino de ligação à terra |
| Inserção central com rotação                    | Não                     |
| Com tampa articulada                            | Sim                     |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Sim                     |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não                     |
| Com fecho                                       | Não                     |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

##### Índice de proteção

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP55 |

##### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

#### Textos

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Impressão       | Sem gravação                    |
| Tampa           | Alojamento completo             |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe        |

#### Adequado para

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |