




KDN450D

Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm<sup>2</sup> 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 80 A |
|-----------|------|

Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 4 |
|-----------|---|

Abmessungen

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 210 mm |
|-------|--------|

Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |

Anschluss

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Anschluss-/Steckertyp                   | Phasenschiene mit Gabel |

Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 12 |
|---------------|----|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|