



SK602

## Voltmeter Umschalter 7 Stellungen

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 40 °C |
|--------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|----------------------------|-------------|

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Anschluss

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1,5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------------|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

#### Leistung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
|---------------------------------------|-----|

#### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 85 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 70 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 64 mm |
|-------|-------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

#### Spannung

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 690 V |
|-----------------------------------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

