



FR84E

Univ. IP55 CLI a.1250 l.1050 p.275

### Características técnicas

#### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 1250 mm |
| Largura                     | 1050 mm |
| Profundidade                | 275 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,50 mm |

#### Índice de proteção

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                   |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura           | Sem bloqueio           |
| Resistência ao impactos IK | IK10                   |

#### Equipamento

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Número de secções                      | 4 |
| Número de aberturas da placa de flange | 8 |

#### Instalação / montagem

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Montagem                             | Montagem na parede |
| Adequado para utilização no exterior | Não                |

#### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Cinzentos-claro |
| Código RAL | 7035            |
| Tratamento | Revestido a pó  |
| Material   | Aço             |

#### Equipamento

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 8 |
|-----------------|---|

#### Materiais

|            |      |
|------------|------|
| Acabamento | Mate |
|------------|------|

#### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 2   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

#### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 800 A |
|------------------|-------|

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 690 - 690 V |
|----------------|-------------|

#### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|