



FR51S

Armoire,univers,IP55,classe de protection2,800x300x275mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 800 mm  |
| Largeur                        | 300 mm  |
| Profondeur                     | 275 mm  |
| Epaisseur de la paroi latérale | 1,50 mm |

#### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10         |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | No            |

#### Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

#### Matières

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|------------------------|-----|

#### Plastron, porte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1  |
| Nombre de serrures            | 1  |
| Porte transparente            | No |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|