



VE110A

coffret de distribution Vector

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	10
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
