Fiche technique du produit
HNA080H

HNA080H

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 3P3D 80A 40kA CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	40 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	40 kA
Architecture	
Nombre de pôles	3
Courant électrique	
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	20 kA
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V
Tension nominale d'isolement Ui	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 415 V
Fonctions	
Unité de déclenchement	TM A/F
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	32,10 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
Sécurité	
Indice de protection IP	IP4X
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	6 - 6 Nm
Position de montage/connexion	Avant
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Réglages	
Cran de réglage thermique xIN	0,63 0,8 1
Dimensions	
Hauteur	130 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	68 mm
Durabilité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui