



VE110F

### Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 8+2 modules h 210mm l 237mm

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

##### Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

##### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

##### Dimensions

Largeur en modules	10
--------------------	----

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte simple

##### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Matière

Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

##### Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

##### Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65

---

**Sécurité**

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C
Indice de protection avec porte IP	IP65

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----