



VE110F

**vector estanque IP55 1 fila 8/10M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação, montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	10
-------------------	----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	210 mm
Largura	237 mm
Profundidade	114 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

**Dimensões**

Número de unidades de largura	10
-------------------------------	----

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Sim
Tipo de porta do armário	Porta única

**Conexão**

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

**Conetividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	7035
Cor	Cinzentos-claro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Materiais**

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP65

---

**Segurança**

Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C
Classe de proteção com porta	IP65

---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----