




GE20119016

**Ecoline contactdoos penaaarde 2-v, Wago, frontmontage, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Kleur                  | Verkeerswit    |
| RAL-kleur              | 9016           |
| Afwerking oppervlakte  | Mat            |
| Materiaal              | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld    |

**Afmetingen**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hoogte          | 50 mm  |
| Breedte         | 120 mm |
| Diepte          | 54 mm  |
| Aantal eenheden | 2      |

**Aansluiting**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/stekker                              | Steekklem<br>Wago Winsta  |
| Doorsnede soepele geleider zonder draad en omhulsel | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot frontmontage |
|---------------|-----------------------|

**Connectiviteit**

|               |          |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

**Uitrusting**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Franse norm NF |
| Gedraaid centraal inzetstuk        | Ja             |
| Met klapdeksel                     | Nee            |
| Met ronde aardingspen              | Nee            |
| Met signaallamp                    | Nee            |
| Met slot                           | Nee            |

**Toebehoren**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Heeft tekstveld | Nee             |
| Uitgerust met   | 2x contactdozen |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja   |
| Slagvastheid IK                  | IK07 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
|---------------------------|-----|

**Teksten**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| afdruk      | Zonder opdruk                |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

**Duurzaamheid**

RoHS conform

Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

