



FN006E

**Estrutura angular a.1900+100 l.400 p.400**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1900 mm
Largura	400 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de aberturas da placa de flange	0
--	---

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Envernizado
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	0
-----------------	---

**Materiais**

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	1600 A
------------------	--------

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim