



FN006E

Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2100 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matériau	Acier

Équipement

Nombre de rangées	0
-------------------	---

Matière

Finition	Brillant
----------	----------

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui