



FN006E

**Armoire d'angle, quadro evo 400x400x2100**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2100 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
------------------------------------------	---

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matériau	Acier

**Equipement**

Nombre de rangées	0
-------------------	---

**Matière**

Finition	Brillant
----------	----------

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1600 A
-------------------------	--------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----