



HWX005H

Motorantrieb zum Spannen der Feder 380-400VAC 50/60Hz HW1 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,60 A
-----------	--------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U_i	450 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Steuerspannung AC	380 - 400 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja