



HW2S408FB

Interrupor automático ACB HW2 800A 4P 100kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 800 A  |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 100 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 85 kA  |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 85 kA  |

Endurancia

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos   | 8000  |
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 25000 |

Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

Resistencia

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Resistencia interna | 9 $\mu\Omega$ |
|---------------------|---------------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Disparo

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 50 ms |
|-------------------------------|-------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|