



HED251H

Učinski prekidač, h630 4P 70kA 250A LSI

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Električna struja

Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć I _{cu} pri 400V AC IEC 60947-2	70 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć I _{cu} pri 240V AC IEC 60947-2	100 kA

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	8000 V
Nazivni izolacijski napon U _i	800 V

Funkcije

Zaštitna/trip jedinica	LSI
------------------------	-----

Glavne električne karakteristike

Trip vrijeme magnetne zaštite	100 - 200 ms
-------------------------------	--------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	24,60 W
---	---------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	1000
Broj mehaničkih operacija	4000

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP4X
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	35 - 240 mm ²
Presjek krutog provodnika	35 - 240 mm ²
Vrsta priključka/utikača	Klema

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	22 - 22 Nm
Položaj za montažu/spajanje	Prednja strana

Postavke

	0,4
	0,5
	0,63
	0,8
	0,9
	0,95
	1
Raspon podešenja kratkotrajne zadržke otpuštanja pri kratkom spoju	0 - 0 A

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da