



SVN131

Signallampa grön 12-48V AC/DC i modulutförande.

#### Tekniska egenskaper

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

##### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

##### Spänning

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Nominell isolationsspänning $U_i$       | 250 V     |
| Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$ | 2000 V    |
| Märkdriftspänning $U_e$                 | 12 - 48 V |
| Matarspänning                           | AC/DC     |

##### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -20 - 50 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |

##### Anslutning

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Anslutningstyp       | Skruvterminal             |
| Area flexibel ledare | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Area solid ledare    | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0,33 W |
|--------------------------------------------|--------|

##### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 83 mm    |
| Bredd | 17,50 mm |
| Djup  | 62 mm    |

##### Belysning

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ av ljuskälla | LED |
|------------------|-----|

##### Anslutning

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Typ av lampsockel | Fix |
|-------------------|-----|

##### Material

|      |      |
|------|------|
| Färg | Grön |
|------|------|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

##### Ström

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Effekt per laddningspunkt | 0 kW |
|---------------------------|------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |