



VE106L

vector II Rozdzielnica IP65 1R/6M

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	190 mm
Szerokość	165 mm
Głębokość	113 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	0

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	6
-----------------------------	---

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	3
------------------------	---

Materiały

Materiał	Polistyren (PS)
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
-------------------------------------	-----

Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Nie
--	-----

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65

Bezpieczeństwo

Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzone drutem	750 °C
